


**HOLEX®****Opaski ścierne walcowe (A) ziarno 80 średnie, Ø zewnętrzna x długość rolek ściernych: 10X38 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553880 10X38
GTIN	4045197524539
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Rolki ścierne są wykonane z nawiniętego płótna ściernego. **Korund zwykły (A)**.  
kształt walcowy

**Pasuje do :**

trzcieni do rolek ściernych 553835.

**Pasuje do :**

Ø trzcieni x długość całkowita: 3x70

oznaczenie ziarnistości: A

maksymalna prędkość obrotowa: 26000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

ziarnistość	80
długość opaski ścierniej	38 mm
Ø opasek ściernych	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	26000 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	średni
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt opaski ścierniej	walcowy

---

## Aksesoria

Trzpienie gumowe do opasek ściernych, chwyt  $\varnothing$  6 mm  
uchwyty- $\varnothing$  x długość całkowita 3X70 mm

---

553835 3X70