


HOLEX**Opaski ścierne walcowe (A) ziarno 80 średnie, Ø zewnętrzna x długość rolek ściernych: 13X38mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553880 13X38
GTIN	4045197524546
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Rolek ścierne są wykonane z nawiniętego płótna ściernego. **Korund zwykły (A)**.
kształt walcowy

Pasuje do:

trzępieni do rolek ściernych 553835.

Pasuje do:

Ø trzępieni × długość całkowita: 3×70

Opis techniczny

ziarnistość	80
Ø opasek ściernych	13 mm
długość opaski ściernej	38 mm
maksymalna prędkość obrotowa	26000 min ⁻¹
ziarnistość	średni
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt opaski ściernej	walcowy
Rodzaj produktu	Opaska ścierna

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Trzpień gumowy do opasek ściernych, chwyt Ø 6 mm
uchwyty-Ø×długość całkowita 3X70 mm

553835 3X70