


**HOLEX®**

**Tulejki z materiału ściernego (A) ziarno 40 zgrubne, Ø tulei×szerokość tulei:  
60X30 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	553700 60X30
GTIN	4045197240286
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

**Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach.** Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

**korund zwykły (A).**

### Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

### Pasuje do :

Trzpienie tulejek z materiału ściernego nr 553830.

oznaczenie ziarnistości: A

## Opis techniczny

szerokość tulei	30 mm
ziarnistość	40

Ø tulei	60 mm
ziarnistość	zgrubne
Materiały ściernie	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt tulei	walcowy

## Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o Ø 6 mm Ø główki x długość główki 60X30 mm	553600 60X30
---	--------------