

**HOLEX®**

**Tulejki z materiału ściernego stożkowe (A), ziarno 80 średnie, Największa  $\varnothing$  × szerokość tulei: 20X63 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	553860 20X63
GTIN	4045197240590
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna.

**korund zwykły (A)**, do uniwersalnego zastosowania przy szlifowaniu.

**Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach.** Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.

### Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

### Pasuje do :

Trzpieni do tulejek z materiału ściernego nr 553830.

oznaczenie ziarnistości: A

## Opis techniczny

największa $\varnothing$ tulei	20 mm
szerokość tulei	63 mm
ziarnistość	80
ziarnistość	średni
Materiały ściernie	Korund zwykły

oznaczenie ziarnistości	A
kształt tulei	stożkowe

---

## Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego szczelinowe, stożkowe, Ø chwytu 6 mm największa Ø x długość główki 20X63 mm	553830 20X63
---	--------------