

HOLEX

Opaski ścierne stożkowe (A), ziarno 150, drobne drobne, Ø zewnętrzna x długość rolek ściernych: 10X25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553895 10X25
GTIN	4045197524645
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Rolki ścierne są wykonane z nawiniętego płótna ściernego. **Korund zwykły (A)**. kształt stożkowy do obróbki w ciasnych miejscach.

Pasuje do:

trzcieni do rolek ściernych 553835.

Pasuje do:

Ø trzcieni x długość całkowita: 3x63

Opis techniczny

ziarnistość	150
Ø opasek ściernych	10 mm
długość opaski ściernej	25 mm
maksymalna prędkość obrotowa	26000 min ⁻¹
ziarnistość	drobne
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt opaski ściernej	stożkowe
Rodzaj produktu	Opaska ścierna

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Trzpień gumowy do opasek ściernych, chwyt Ø 6 mm
uchwyty-Ø×długość całkowita 3X63 mm

553835 3X63