

HOLEX®**Tarcze ścierna do przecinania „2 w 1”, Ø tarczy: 178 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563500 178
GTIN	4045197593160
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalna tarcza ścierna do cięcia stali oraz stali nierdzewnej z wysoką wydajnością i trwałością.

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania $V_c = 80$ m/s.

Specyfikacja:**A30Q-BF.****wskazówka:**

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zoptymalizowane dla materiału: stal

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: proste

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: proste

grubość tarczy: 2,5 mm

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
opis kształtu	proste
Kształt	41
grubość tarczy	2,5 mm
specyfikacja	A30Q-BF
Ø tarczy	178 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s

Akcesoria

Kołnierz mocujący do tarcz ściernych do przecinania Ø kołnierza 76 mm

563990 76