


HOLEX®

Tulejki z materiału ściernego (A) ziarno 150 drobne, Ø tulei x szerokość tulei: 60X30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553740 60X30
GTIN	4045197240460
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

korund zwykły (A).

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

Pasuje do :

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.
oznaczenie ziarnistości: A

Opis techniczny

Ø tulei	60 mm
szerokość tulei	30 mm

ziarnistość	150
ziarnistość	drobne
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt tulei	walcowy

Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o \varnothing 6 mm \varnothing główki x długość główki 60X30 mm	553600 60X30
---	--------------