

## Komfortowe okulary ochronne uvex pheos, Wielkość: NORMAL



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	096524 NORMAL
GTIN	4031101538808
Klasa artykułu	04U

### Opis

#### Wykonanie:

Okulary o modnym wyglądzie z powłoką uvex supravision excellence: odporne na zadrapania, zaparowywanie i środki chemiczne. Pozbawione metalu okulary zapewniają **duże pole widzenia, nieograniczone przez oprawkę**, dzięki czemu oczy są dobrze chronione również z boku. **Obraz bez zniekształceń** nie męczy oczu, dzięki szkłom dwusferycznym. Kabłąk o otwartej konstrukcji zapewnia lepszą **wentylację**. Dla uzyskania optymalnego dopasowania są dostępne w **2 różnych szerokościach**.

#### Norma:

EN 166; EN 170

### Opis techniczny

wielkość okularów	Normal
Powłoka szyby	odporne na działanie środków chemicznych
Powłoka szyby	odporne na zadrapania
Powłoka szyby	bez zaparowania szkieł
materiał szkielec	Poliwęglan
Oznaczenie szkieł	2C-1,2 W 1 FKN
Ochrona przed promieniowaniem UV	UV400
Seria	pheos

Oznaczenie ramy	W 166 FT CE
Właściwość ramy	Otoczka kabłąka
Rodzaj produktu	Okulary ochronne

## Akcesoria

Pudełko do przechowywania	096910
Etui na okulary Typ	096930
Uchwyty ściennedo ściereczek do czyszczenia na mokro	096691
Etui na okulary Typ CASE	096932 CASE