

**Garant**

**Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/4mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215122 40/4
GTIN	4045197861368
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Maksymalna stabilność dzięki płytkom skrawającym ułożonych stycznie. Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętościową wydajność skrawania dzięki optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 3,0**, z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

**Opis techniczny**

Ø otworu uchwytu	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.. 130708
śruby mocujące	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	40 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	40 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub>	12 mm

Liczba ostrzy Z	4
Seria	Power Tang
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
śruby mocujące 10 szt.	219882