

Garant**Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, Ø D / Zeff: 50/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215126 50/4
GTIN	4045197861498
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Maksymalna stabilność dzięki płytkom skrawającym ułożonych stycznie. Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętościową wydajność skrawania dzięki optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 3,0**, z grotem nr**674252, wielk. 15IP**.

Opis techniczny

Ø ostrzy D _c	50 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.. 130708
długość całkowita L _{ges}	80 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	59 mm
śruby mocujące	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Ø otworu uchwytu	27 mm

efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	4
Seria	Power Tang
Liczba płytek skrawających	20
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
śruby mocujące 10 szt.	219882
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP