

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250006 25/16 |
| GTIN | 4045197861566 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| łapki zaciskowej | 259038 4 |
| śruba do łapki zaciskowej | 259021 1 |
| długość główki L ₁ | 33 mm |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 32 mm |
| płytki podporowa | 259031 23 |
| wielk. płytki | 16 mm |
| Wielkość chwytu | 25 mm |
| długość całkowita L | 150 mm |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | CN.. 1606.. |
| kod ISO uchwytu | MCLNR/L 2525M16 |
| śruba do płytki podporowej | 259025 7 |
| norma | Norma zakładowa |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| śruba do łapki zaciskowej Typ 1 | 259021 1 |
| łapka zaciskowa Typ 4 | 259038 4 |
| Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| śruba do płytki podporowej Typ 7 | 259025 7 |
| płytki podporowa Typ 23 | 259031 23 |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659957 500 |