

**Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250007 20/12
GTIN	4045197861597
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	20 mm
długość główki L <sub>1</sub>	28 mm
wielk. płytki	12 mm
łapki zaciskowej	259038 4
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
kod ISO uchwytu	MCLNR/L 2020K12
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość całkowita L	125 mm
śruba do płytki podporowej	259025 6
płytki podporowa	259031 22
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

łapka zaciskowa Typ 4	259038 4
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
śruba do płytki podporowej Typ 6	259025 6
płytki podporowa Typ 22	259031 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500