

**Garant**
**Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: MCLNR/L 2525M12  
 pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..  
 Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 32 mm  
 długość główki L<sub>1</sub>: 33 mm  
 długość całkowita L: 150 mm  
 płytka podporowa: 259031 22

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	25 mm
śruba do płytki podporowej	259025 6
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
długość całkowita L	150 mm
długość główki L <sub>1</sub>	33 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
kod ISO uchwytu	MCLNR/L 2525M12
wielk. płytki	12 mm
łapki zaciskowej	259038 4
płytki podporowa	259031 22

rodzaj zastosowania	lewy
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

łapki zaciskowej	259322
śruba do łapki zaciskowej	259180
płytki podporowej	259233
śruba do płytki podporowej	259177
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 22	259031 22
śruba do płytki podporowej Typ 6	259025 6
łapka zaciskowa Typ 4	259038 4
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1