

Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 32/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250007 32/12
GTIN	4045197861610
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	12 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
płytki podporowa	259031 22
Wielkość chwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
łapki zaciskowej	259038 4
śruba do płytki podporowej	259025 6
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
długość główki L ₁	34 mm
kod ISO uchwytu	MCLNR/L 3232P12
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

łapka zaciskowa Typ 4	259038 4
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba do płytki podporowej Typ 6	259025 6
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
płytki podporowa Typ 22	259031 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500