

Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 1606..
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
długość całkowita L	150 mm
Wielkość chwytu	25 mm
śruba do płytki podporowej	259025 7
płytko podporowa	259031 23
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
wielk. płytki	16 mm
łapki zaciskowej	259038 4
kod ISO uchwytu	MCLNR/L 2525M16
długość główki L ₁	33 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 23	259031 23
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba do płytki podporowej Typ 7	259025 7
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
łapka zaciskowa Typ 4	259038 4
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500