

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250612 20/11
GTIN	4045197861719
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	11 mm
Wielkość chwytu	20 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
płytki podporowa	259031 7
kod ISO uchwytu	PDNNR/L 2020K11
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	10 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 4
śrubado dźwigni	259018 6
długość całkowita L	125 mm
Dźwigienka	259015 7
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1104..
długość główki L <sub>1</sub>	25 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	63 stopni

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
Dźwigienka Typ 7	259015 7
płytką podporowa Typ 7	259031 7
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 4	259044 4
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500