

Noże, prawy, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
płytką podporowa	259031 20
śrubado dźwigni	259018 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	17 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość główki L ₁	28 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	SN.. 1204..
Dźwigienka	259015 2
wielk. płytki	12 mm
kod ISO uchwytu	PSBNR/L 2020K12
Wielkość chwytu	20 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm

674242 3

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500