

Noże, prawy, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	32 mm
płytko podporowa	259031 37
długość całkowita L	150 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
Szerokość funkcjonalna L ₄	22 mm
Dźwigienka	259015 12
kod ISO uchwytu	PSBNR/L 2525M15
wielk. płytki	15 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 4
śrubado dźwigni	259018 11
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SN.. 1506..
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500