

Garant**Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	22 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	SN.. 1204..
długość całkowita L	150 mm
długość główki L ₁	29 mm
wielk. płytki	12 mm
płytki podporowa	259031 20
śrubado dźwigni	259018 2
Wielkość chwytu	25 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Dźwigienka	259015 2
kod ISO uchwytu	PSB NR/L 2525M12
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500