

**Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251107 25/15
GTIN	4045197861993
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
wielk. płytki	15 mm
kod ISO uchwytu	PSBNR/L 2525M15
płytką podporowa	259031 37
zestaw kołków sprężystych	259047 4
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	32 mm
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	22 mm
śrubado dźwigni	259018 11
Dźwigienka	259015 12
pasująca wymienna płytką skrawającą	SN.. 1506..
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500