

Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 32/15mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestaw kołków sprężystych	259047 4
kod ISO uchwytu	PSBNR/L 3232P15
pasująca wymienna płytko skrawająca	SN.. 1506..
długość całkowita L	170 mm
śrubado dźwigni	259018 11
Wielkość chwytu	32 mm
długość główki L ₁	32 mm
płytko podporowa	259031 37
wielk. płytki	15 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
Szerokość funkcjonalna L ₄	27 mm
Dźwigienka	259015 12
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500