

Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	SN.. 1906..
Dźwigienka	259015 13
Szerokość funkcjonalna L ₄	27 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
płytki podporowa	259031 38
śrubado dźwigni	259018 13
wielk. płytki	19 mm
długość całkowita L	170 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 5
długość główki L ₁	39 mm
kod ISO uchwytu	PSBNR/L 3232P19
Wielkość chwytu	32 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500