



Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: G1630



Dane zamówienia

Numer katalogowy	540800 G1630
GTIN	4045197156181
Klasa artykułu	52D

Opis

Wykonanie:

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt łuku ostrego** (SPG).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: Łuk ostry

Ø główki: 16 mm

długość główki L₁: 30 mm

długość całkowita: 70 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość całkowita	70 mm
długość główki L ₁	30 mm
Ø główki	16 mm
opis kształtu	Łuk ostry
Kształt	G1630
Ø chwytu	6 mm

oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza 	HSS