



Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: M0618



Dane zamówienia

Numer katalogowy	540800 M0618
GTIN	4045197156198
Klasa artykułu	52D

Opis

Wykonanie:

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt stożka ostrego (SKM)**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: stożkowy ostry

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 18 mm

długość całkowita: 58 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø główki	6 mm
opis kształtu	stożkowy ostry
długość główki L ₁	18 mm
długość całkowita	58 mm
Kształt	M0618
Ø chwytu	6 mm

oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza 	HSS