



Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: D1009



Dane zamówienia

Numer katalogowy	540800 D1009
GTIN	4045197156129
Klasa artykułu	52D

Opis

Wykonanie:

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt sferyczny** (KUD).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: zatrzask. kul.

Ø główki: 10 mm

długość główki L₁: 9 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø główki	10 mm
długość główki L ₁	9 mm
Kształt	D1009
opis kształtu	zatrzask. kul.
długość całkowita	60 mm
Ø chwytu	6 mm

oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza 	HSS