

HOLEX**Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: AS0820****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540800 AS0820
GTIN	4045197156037
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.****Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: walec z uzębieniem czołowym

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø główki	8 mm
Kształt	AS0820
długość całkowita	60 mm
długość główki L ₁	20 mm
opis kształtu	walec z uzębieniem czołowym
Ø chwytu	6 mm

oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza 	HSS