

HOLEX**Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: NS1230****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Kształty specjalne: E, NS, K.

Ø chwytu 6 mm. **Kształt specjalny NS - kątowny, z uzębieniem czołowym** (WKNS).**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

wskazówka:

Zmniejszona prędkość obrotowa dla frezów rotacyjnych o łącznej długości 120 mm: maks. 11 000 obr./min

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: Kątownik z uzębieniem czołowym

Ø główki: 12 mm

długość główki L₁: 30 mm

długość całkowita: 70 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø główki	12 mm
opis kształtu	Kątownik z uzębieniem czołowym
kątownik	8 stopni
długość główki L ₁	30 mm
Kształt	NS1230

długość całkowita	70 mm
Ø chwytu	6 mm
oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza 	HSS