

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: K1230****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	541200 K1230
GTIN	4045197156334
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

Kształty specjalne: E, NS, K.

Ø chwytu 6 mm. **Kształt specjalny K obły (K)****Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

**wskazówka:**

Zmniejszona prędkość obrotowa dla frezów rotacyjnych o łącznej długości 120 mm: maks. 11 000 obr./min

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: obły, maczugowy (K)

Ø główki: 12 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 30 mm

długość całkowita: 70 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

opis kształtu	obły, maczugowy (K)
Ø główki	12 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
Kształt	K1230
długość całkowita	70 mm

Ø chwytu	6 mm
oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza &nbsp;	HSS