

**Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: AS1225****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540800 AS1225
GTIN	4045197156044
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Opis techniczny

Kształt	AS1225
opis kształtu	walec z uzębieniem czołowym
Ø główki	12 mm
długość całkowita	65 mm
Ø chwytu	6 mm
oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
długość główki	25 mm
Seria	Uzębienie Z3
Materiał ostrza	HSS

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe