

HOLEX**Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: AS1625****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540800 AS1625
GTIN	4045197156051
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.****Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: walec z uzębieniem czołowym

Ø główki: 16 mm

długość główki L₁: 25 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość całkowita	65 mm
długość główki L ₁	25 mm
opis kształtu	walec z uzębieniem czołowym
Ø główki	16 mm
Kształt	AS1625
Ø chwytu	6 mm

oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza 	HSS