

**Noże, prawy, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251708 20/16
GTIN	4045197866981
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259031 39
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	41 mm
długość całkowita L	125 mm
Wielkość chwytu	20 mm
śruba do płytki podporowej	259025 3
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
kod ISO uchwytu	MVPCR/L 2020K16
pasująca wymienna płytką skrawającą	VN.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
łapki zaciskowej	259038 2
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	117,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
płytki podporowa Typ 39	259031 39
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500