

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251709 25/16
GTIN	4045197867124
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	41 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
kod ISO uchwytu	MVPNR/L 2525M16
płytką podporową	259031 39
długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	VN.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
łapki zaciskowej	259038 2
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
śruba do płytki podporowej	259025 3
Wielkość chwytu	25 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	117,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
płytki podporowa Typ 39	259031 39
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500