

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 25/16 mmkod ISO uchwytu: A25R MVPNR/L 16

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 117,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VN.. 1604..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 32 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 17 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 24 mm

**Opis techniczny**

łapki zaciskowej	259038 4
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu	25 mm
Długość wysięgu $L_1$	100 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
śruby do zacisków	259021 4
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	32 mm
kod ISO uchwytu	A25R MVPNR/L 16
Kąt ustawienia $\kappa$	117,5 stopni
wkręt płytki podporowej	259025 3
wielk. płytki	16 mm

płytką podporowa	259031 39
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	24 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	VN.. 1604..
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruba do łapki zaciskowej	259184
śruba do płytki podporowej	259170
łapki zaciskowej	259322
płytką podporowa	259310
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4
płytką podporowa Typ 39	259031 39
łapka zaciskowa Typ 4	259038 4