

Garant
Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/16 mm kod ISO uchwytu: A32S MVPNR/L 16

Kąt ustawienia κ : 117,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VN.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

wysokość mocowania L_2 : 31 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	VN.. 1604..
wkręt płytki podporowej	259025 3
Kąt ustawienia κ	117,5 stopni
\varnothing chwytu	32 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	40 mm
kod ISO uchwytu	A32S MVPNR/L 16
wielk. płytki	16 mm
Przesunięcie osi L_3	22 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
płytki podporowa	259031 39
śruby do zacisków	259021 4
wysokość mocowania L_2	31 mm

Długość wysięgu L ₁	130 mm
długość całkowita L	250 mm
łapki zaciskowej	259038 2
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruba do płytki podporowej	259170
śruba do łapki zaciskowej	259184
łapka zaciskowa	259320
płytki podporowa	259310
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4
płytki podporowa Typ 39	259031 39
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2