

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 40/16 mmkod ISO uchwytu: A40T MVPNR/L 16

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 117,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VN.. 1604..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 38,5 mm

**Opis techniczny**

Kąt ustawienia $\kappa$	117,5 stopni
płytkę podporowa	259031 39
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	50 mm
$\varnothing$ chwytu	40 mm
Długość wysięgu $L_1$	160 mm
śruby do zacisków	259021 1
łapki zaciskowej	259038 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	VN.. 1604..
długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania $L_2$	38,5 mm
kod ISO uchwytu	A40T MVPNR/L 16

Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	27 mm
wielk. płytki	16 mm
wkręt płytki podporowej	259025 3
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

łapka zaciskowa	259320
płytki podporowa	259310
śruba do płytki podporowej	259170
śruba do łapki zaciskowej	259180
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
płytki podporowa Typ 39	259031 39
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1