

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu/wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251721 25/16
GTIN	4045197867179
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	17 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
wielk. płytki	16 mm
Kąt ustawienia κ	117,5 stopni
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
łapki zaciskowej	259038 4
kod ISO uchwytu	A25R MVPNR/L 16
śruby do zacisków	259021 4
pasująca wymienna płytki skrawająca	VN.. 1604..
długość całkowita L	200 mm
płytki podporowa	259031 39
wkręt płytki podporowej	259025 3
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

łapka zaciskowa Typ 4	259038 4
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
płytki podporowa Typ 39	259031 39
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500