

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu/wielkość płytki: 32/16mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	117,5 stopni
płytką podporowa	259031 39
wysokość mocowania L_2	31 mm
śruby do zacisków	259021 4
łapki zaciskowej	259038 2
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	40 mm
Przesunięcie osi L_3	22 mm
wkręt płytki podporowej	259025 3
kod ISO chwytu	A32S MVPNR/L 16
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	VN.. 1604..
długość całkowita L	250 mm
\varnothing chwytu D_s	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

płytki podporowa Typ 39	259031 39
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500