

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu/wielkość płytki: 40/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wkręt płytki podporowej	259025 3
minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	50 mm
długość całkowita L	300 mm
płytką podporową	259031 39
Kąt ustawienia κ	117,5 stopni
pasująca wymienna płytką skrawającą	VN.. 1604..
łapki zaciskowej	259038 2
śruby do zacisków	259021 1
kod ISO uchwytu	A40T MVPNR/L 16
wysokość mocowania L_2	38,5 mm
wielk. płytki	16 mm
Przesunięcie osi L_3	27 mm
Ø chwytu D_s	40 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
płytki podporowa Typ 39	259031 39
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500