

**Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: C0616****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540800 C0616
GTIN	4045197156068
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt walcowy zaokrąglony (WRC).**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Opis techniczny

długość całkowita	60 mm
opis kształtu	walc. okr.
Kształt	C0616
Ø główki	6 mm
Ø chwytu	6 mm
oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
długość główki	20 mm
Seria	Uzębienie Z3
Materiał ostrza	HSS

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe