

**Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: L1630****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540800 L1630
GTIN	4045197156235
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt - stożkowy łagodny** (KEL).

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: stożkowy łagodny

Ø główki: 16 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 30 mm

długość całkowita: 70 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
opis kształtu	stożkowy łagodny
długość całkowita	70 mm
Ø główki	16 mm
Kształt	L1630
Ø chwytu	6 mm

oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza &nbsp;	HSS