

Garant**Uchwyty płytek skrawających wypukłe do wcinania, prawe, zakres \varnothing wcięcia D1 / D2: 43/60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273826 43/60
GTIN	4045197867391
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

Zastosowanie:

W połączeniu z oprawkami zaciskowymi nr od 273800 do 273811.

Część zamienna:

Śruba mocująca nr 279815 9.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

$D_1 = \varnothing$ min. dla 1. podcięcia / $D_2 = \varnothing$ maks. dla 1. podcięcia.

W zależności od konfiguracji mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30 – 50%.

Maksymalny posuw 0,025 mm.

Szerokość skrawania W: 3 mm

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 18 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	60 mm
maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	18 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	43 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Szerokość skrawania W	3 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9