



Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: G1225



Dane zamówienia

Numer katalogowy	540800 G1225
GTIN	4045197156174
Klasa artykułu	52D

Opis

Wykonanie:

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt łuku ostrego** (SPG).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: łukowy ostry

Ø główki: 12 mm

długość główki L₁: 25 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

opis kształtu	łukowy ostry
Ø główki	12 mm
długość całkowita	65 mm
długość główki L ₁	25 mm
Kształt	G1225
Ø chwytu	6 mm

oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza 	HSS