

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 40/16 mm kod ISO uchwytu: A40T MVUNR/L 16

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VN.. 1604..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 38,5 mm

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm
Długość wysięgu $L_1$	160 mm
śruby do zacisków	259021 1
wysokość mocowania $L_2$	38,5 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
długość całkowita L	300 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VN.. 1604..
kod ISO uchwytu	A40T MVUNR/L 16
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
łapki zaciskowej	259038 4
płytki podporowa	259031 39
wkręt płytki podporowej	259025 3

wielk. płytki	16 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	27 mm
Ø chwytu	40 mm
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

płytki podporowa	259310
śruba do płytki podporowej	259170
łapki zaciskowej	259322
śruba do łapki zaciskowej	259180
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
płytki podporowa Typ 39	259031 39
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
łapka zaciskowa Typ 4	259038 4