

Garant**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 25/16 mm kod ISO uchwytu: A25R MVUNR/L 16

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VN.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 32 mm

przesunięcie osi: 17 mm

wysokość mocowania H: 24 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A25R MVUNR/L 16
łapki zaciskowej	259038 4
długość całkowita L	200 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Długość wysięgu L_1	100 mm
\varnothing chwytu	25 mm
wkręt płytki podporowej	259025 3
wielk. płytki	16 mm
płytki podporowa	259031 39
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VN.. 1604..
wysokość mocowania L_2	24 mm

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
Przesunięcie osi L ₃	17 mm
śruby do zacisków	259021 4
rodzaj zastosowania	lewy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruba do płytki podporowej	259170
łapki zaciskowej	259322
śruba do łapki zaciskowej	259184
płytki podporowa	259310
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytki podporowa Typ 39	259031 39
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4
łapka zaciskowa Typ 4	259038 4