

Garant
Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 40/16 mm kod ISO uchwytu: A40T MVUNR/L 16

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VN.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

wysokość mocowania L_2 : 38,5 mm

Opis techniczny

wkręt płytki podporowej	259025 3
długość całkowita L	300 mm
\varnothing chwytu	40 mm
śruby do zacisków	259021 1
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
Przesunięcie osi L_3	27 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	50 mm
Długość wysięgu L_1	160 mm
wielk. płytki	16 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
wysokość mocowania L_2	38,5 mm
łapki zaciskowej	259038 4

płytką podporowa	259031 39
pasująca wymienna płytką skrawająca	VN.. 1604..
kod ISO uchwytu	A40T MVUNR/L 16
rodzaj zastosowania	lewy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytką podporowa	259310
śruba do płytki podporowej	259170
łapki zaciskowej	259322
śruba do łapki zaciskowej	259180
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
łapka zaciskowa Typ 4	259038 4
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
płytką podporowa Typ 39	259031 39
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3