

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wkręt płytki podporowej	259025 3
długość całkowita L	250 mm
płytką podporową	259031 39
wielk. płytki	16 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Długość wysięgu L_1	96 mm
kod ISO uchwytu	A32S MVZNR/L 16
śruby do zacisków	259021 4
łapki zaciskowej	259038 2
pasująca wymienna płytką skrawającą	VN.. 1604..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	48 mm
Przesunięcie osi L_3	30 mm
wysokość mocowania L_2	31 mm
głębokość użytkowa T	14 mm
\varnothing chwytu D_s	32 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawy

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa Typ 39	259031 39
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500