

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L ₃	35 mm
wysokość mocowania L ₂	38,5 mm
śruby do zacisków	259021 4
kod ISO uchwytu	A40T MVZNR/L 16
łapki zaciskowej	259038 2
Długość wysięgu L ₁	120 mm
długość całkowita L	300 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
wkręt płytki podporowej	259025 3
płytki podporowa	259031 39
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	57 mm
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VN.. 1604..
głębokość użytkowa T	15 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawy

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4
płytki podporowa Typ 39	259031 39
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500