

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 32/22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259031 10
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	40 mm
kod ISO uchwytu	A32S PTFNR/L 22
Dźwigienka	259015 2
pasująca wymienna płytką skrawająca	TN.. 2204..
Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
śrubado dźwigni	259018 2
długość całkowita L	250 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
wielk. płytki	22 mm
wysokość mocowania $L_2$	31 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Bit Precision Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytki podporowe Typ 10	259031 10
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500