

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 40/22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259031 10
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Dźwigienka	259015 2
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
wielk. płytki	22 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	TN.. 2204..
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	50 mm
długość całkowita L	300 mm
śrubado dźwigni	259018 2
wysokość mocowania $L_2$	38,5 mm
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
kod ISO uchwytu	A40T PTFNR/L 22
zestaw kołków sprężystych	259047 2
$\varnothing$ chwytu $D_s$	40 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
płytką podporowa Typ 10	259031 10
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500