

**Garant**

**Uchwyt do gwintowników z grzechotką długie, całkowicie stalowe, Długość całkowita: 250 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149000 250
GTIN	4045197861689
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z dwuszcękowym uchwytem zaciskowym do mocowania chwytów 4-kątnych. Przystawna poprzeczna rękojeść z rowkami do blokowania zatraskiem na obu końcach. Uchwyt w całości chromowany. Zapadka z nastawą lewo- i prawobieżną lub blokowaną. **Wykonanie całkowicie stalowe**, do dużych obciążeń momentem obrotowym. Uchwyt narzędziowy o małym biciu i małych tolerancjach. Szczęki frezowane i hartowane indukcyjnie zapewniają dużą odporność na obciążenia dynamiczne i optymalną twardość powierzchniową.

**Zastosowanie:**

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

**wskazówka:**

Wymiary 4-kątów gwintowników i rozwiertaków innych wielkości znajdują się w tabelach odpowiednich grup wyrobów.

zakres mocowania □: 2,6 - 5,5 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M3 – M10

Szczęki zamienne nr 148710 rozm.: 85

**Opis techniczny**

zakres mocowania □	2,6 - 5,5 mm
długość całkowita	250 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M3 – M10
Szczęki zamienne nr 148710 rozm.	85
materiał	całkowicie stalowe